



# Tejocleaner T- 42 KS Ultra

Alkaliskt avfettnings- och rengöringsmedel

## Användningsområde:

- Avsedd för ultraljudsrengöring av detaljer gjorda av järn, stål, rostfritt stål samt aluminium.

## Egenskaper:

- Löser feta föroreningar av olja och fett.
- Specialkomponerat för ultraljud
- Innehåller temporärt korrosionsskydd
- Skummande

## Tvättanvisning:

Späds med vatten så att en brukslösning mellan 3 – 10 % erhålls.

1 liter T-42 KS späds med 10 delar vatten ger 10 %.

1 liter T-42 KS späds med 20 delar vatten ger 5 %

1 liter T-42 KS späds med 33 delar vatten ger 3 %

Justera maskinens termostat så att brukslösningen håller en temperatur av 30 - 80°

För att kontrollera när stöddosering eller byte av brukslösning är nödvändig bör en titrering göras regelbundet.

För ytterligare information, se säkerhetsdatablad

## Tekniska data

Utseende: Ljusgul vätska

Lukt: Svag

pH konc: 13,3

Densitet: 1,085 kg/m<sup>3</sup>

Löslighet: Vattenlöslig

Lagring: Frostfritt

Förpackning Art.nr.

T42KS 25 liter

